

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 5/16-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130041 5/16-27
GTIN	4062406045852
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø haste D _s	8 mm
Norma	DIN 371
Profundidade de rosca	19,85 mm
Ø do furo central	7,1 mm
Passo de rosca	0,941 mm
Passos por polegada	27
Ø da rosca	7,938 mm
Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Óleo de corte	HSS E
Comprimento total L	90 mm
Quadrado da haste □	6,2 mm
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	5/16-27 UNS LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca