

## Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 5/8-24



### Dados do pedido

Número do pedido	130041 5/8-24
GTIN	4062406046224
Classe de artigo	10N

### Descrição

**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

### Descrição técnica

Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	9 mm
Norma	DIN 376
Número de sulcos de aparas	3
Passos por polegada	24
Ø do furo central	15 mm
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	39,7 mm
Ø da rosca	15,875 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Passo de rosca	1,058 mm
Comprimento total L	110 mm
Tipo de rosca	UNEF-LH

Tamanho da rosca	5/8-24 UNEF LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar