

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Classe de artigo	GGN

## Descrição

**Indicado para:**

Fresa plana GARANT n.º 214200, n.º 214202 e n.º 214205.

**Índice:**

50 × 214312 UNI

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.

## Descrição técnica

Tipo	UNI
Índice	50
Espessura da placa E	4,76 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEKR 1203 AFTN
Tipo	HB735
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	450	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	280	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	260	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	240	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	160	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado	120	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	190	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	45	S
GG(G)	condicionalmente adequado	170	K
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

## Acessórios

SEHT 1204 AFSN Tipo UNI	214310 UNI
SEKT 1204 AFTN Tipo UNI	214312 UNI