



## Dados do pedido

Número do pedido	GG1646 M4
GTIN	4067263135111
Classe de artigo	GGN

## Descrição

**Modelo:****Com entrada em espiral.****Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas.****Como o n.º 132645. Classe de tolerância: ISO 2 6H**

## Descrição técnica

Óleo de corte	HSS E
Ø do furo central	3,3 mm
Comprimento total L	63 mm
Ø da rosca	4 mm
Tamanho da rosca	M4
Número de sulcos de aparas	2
Profundidade de rosca	12 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	4,5 mm
Norma	DIN 371
Número de arestas de corte Z	2

Passo de rosca	0,7 mm
Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Tipo de rosca	M
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	11	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	12	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	8	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	7	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	4	M
CuZn	condicionalmente adequado	12	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

## Acessórios

Broca de roscar para máquina HSS-E M M4

132645 M4