



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | GG5256 M5 |
| GTIN | 4067263135210 |
| Classe de artigo | GGN |

Descrição

Modelo:

Como o n.º 135255.

HOLEX Clever Tap:

Broca de rosca estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado em cor de bronze.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|----------|
| Quadrado da haste □ | 4,9 mm |
| Classe de tolerância | ISO 2 6H |
| Profundidade de rosca | 12,5 mm |
| Número de arestas de corte Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Número de sulcos de aparas | 3 |
| Passo de rosca | 0,8 mm |
| Ø do furo central | 4,2 mm |
| Ø haste D _s | 6 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Óleo de corte | HSS E |
| Tipo de rosca | M |
| Comprimento total L | 70 mm |
| Ø da rosca | 5 mm |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Revestimento | sem revestimento |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Norma de rosca | DIN 13 |
| Forma de corte | C |
| Ângulo espiral | 40 grau |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 |
| Refrigeração interior | não |
| Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego |
| Sentido de corte | direita |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de rosca de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido | sem |
| Série | CleverTap |
| Tipo de produto | Brocas de rosca |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio | condicionalmente adequado | 13 | N |
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | 13 | N |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | 12 | P |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | 12 | P |
| Aço < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | 6 | P |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |

Acessórios

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap M M5

135255 M5