

**Garant****Broca de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 9/16-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130041 9/16-27
GTIN	4062406046149
Classe de artigo	10N

**Descrição****Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Quadrado da haste □	9 mm
Comprimento total L	110 mm
Número de sulcos de aparas	3
Número de arestas de corte Z	3
Norma	DIN 376
Ø haste D <sub>s</sub>	11 mm
Passo de rosca	0,941 mm
Ø da rosca	14,288 mm
Óleo de corte	HSS E
Passos por polegada	27
Profundidade de rosca	35,72 mm
Ø do furo central	13,4 mm
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	9/16-27 UNS LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca