

Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 1.3/4-16**Dados do pedido**

Número do pedido	130045 1.3/4-16
GTIN	4062406049638
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø do furo central	43 mm
Passo de rosca	1,588 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø da rosca	44,45 mm
Passos por polegada	16
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D _s	36 mm
Quadrado da haste □	29 mm
Comprimento total L	220 mm
Profundidade de rosca	111,1 mm
Número de sulcos de aparas	4
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UN
Tamanho da rosca	1,3/4-16 UN

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar