

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: NO.1-64****Dados do pedido**

Número do pedido	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 91 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø haste D _s	2,8 mm
Profundidade de rosca	4,635 mm
Ø da rosca	1,854 mm
Norma	DIN 371
Passos por polegada	64
Ø do furo central	1,5 mm
Passo de rosca	0,397 mm
Número de arestas de corte Z	2
Óleo de corte	HSS E
Quadrado da haste □	2,1 mm
Comprimento total L	45 mm
Número de sulcos de aparas	2
Tipo de rosca	UNC-LH

Tamanho da rosca	1-64 UNC LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca