


**Garant****Broca de rosca para máquina, vaporizado, M: M8****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5451 M8
GTIN	4067263135319
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:****Como o n.º 135450.**Forma particularmente estável. **HSS-E****Descrição técnica**

Norma	DIN 371
Óleo de corte	HSS E
Passo de rosca	1,25 mm
Comprimento total L	90 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Tamanho da rosca	M8
Ø da rosca	8 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Número de sulcos de aparas	3
Quadrado da haste □	6,2 mm
Número de arestas de corte Z	3

Ø do furo central	6,8 mm
Profundidade de rosca	16 mm
Tipo de rosca	M
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	15	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	15	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	6	M
CuZn	condicionalmente adequado	13	N
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Broca de roscar para máquina M M8	135450 M8
Broca de roscar para máquina6G M M8	135600 M8