


**HOLEX****Broca de rosca para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, M: M16****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5256 M16
GTIN	4067263135265
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:****Como o n.º 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Broca de rosca estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado em cor de bronze.

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HSS E
Tamanho da rosca	M16
Número de sulcos de aparas	3
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Profundidade de rosca	40 mm
Tipo de rosca	M
Ø da rosca	16 mm

Passo de rosca	2 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Quadrado da haste □	9 mm
Norma	DIN 376
Ø do furo central	14 mm
Comprimento total L	110 mm
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Série	CleverTap
Tipo de produto	Brocas de rosca

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado	13	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	12	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	12	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	6	P
Óleo	adequado		

máximo a molhado

adequado

---

## Acessórios

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap M M16

135255 M16