


Garant**Broca de rosca para máquina, vaporizado, M: M5****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5451 M5
GTIN	4067263135296
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como o n.º 135450.**Forma particularmente estável. **HSS-E****Descrição técnica**

Norma	DIN 371
Passo de rosca	0,8 mm
Profundidade de rosca	10 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Tamanho da rosca	M5
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	6 mm
Tipo de rosca	M
Número de sulcos de aparas	3
Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	5 mm

Quadrado da haste □	4,9 mm
Comprimento total L	70 mm
Ø do furo central	4,2 mm
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	6	M
CuZn	condicionalmente adequado	13	N
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina M M5	135450 M5
Broca de roscar para máquina6G M M5	135600 M5