


HOLEX**Broca de rosca para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M5****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1856 M5
GTIN	4067263135364
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Forma C** (corte inicial de 2 – 3 passos).**Como o n.º 135855.****Descrição técnica**

Ø da rosca	5 mm
Passo de rosca	0,8 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	70 mm
Ø do furo central	4,2 mm
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 371
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Profundidade de rosca	15 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm

Número de arestas de corte Z	2
Número de sulcos de aparas	2
Óleo de corte	HSS E
Tamanho da rosca	M5
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de rosar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	11	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	8	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	7	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	4	M
CuZn	condicionalmente adequado	12	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina HSS-E Forma C M M5

135855 M5