

**Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 7/8-20****Dados do pedido**

Número do pedido	130045 7/8-20
GTIN	4062406048709
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Norma	DIN 376
Número de arestas de corte Z	4
Ø haste D <sub>s</sub>	18 mm
Ø da rosca	22,225 mm
Passo de rosca	1,27 mm
Comprimento total L	140 mm
Profundidade de rosca	55,56 mm
Passos por polegada	20
Ø do furo central	21,15 mm
Óleo de corte	HSS E
Número de sulcos de aparas	4
Quadrado da haste □	14,5 mm
Tipo de rosca	UNEF
Tamanho da rosca	7/8-20 UNEF

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar