


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	GG5451 M4
GTIN	4067263135289
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:**Como o n.º 135450.**Forma particularmente estável. **HSS-E**

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ø da rosca	4 mm
Ø haste D _s	4,5 mm
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	8 mm
Comprimento total L	63 mm
Ø do furo central	3,3 mm
Número de arestas de corte Z	3
Tamanho da rosca	M4

Norma	DIN 371
Passo de rosca	0,7 mm
Tipo de rosca	M
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	6	M
CuZn	condicionalmente adequado	13	N
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina M M4	135450 M4
Broca de roscar para máquina6G M M4	135600 M4