

Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 5/8-18**Dados do pedido**

Número do pedido	130045 5/8-18
GTIN	4062406048488
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø da rosca	15,875 mm
Ø haste D _s	12 mm
Passos por polegada	18
Comprimento total L	110 mm
Ø do furo central	14,5 mm
Passo de rosca	1,411 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Número de arestas de corte Z	3
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	39,7 mm
Número de sulcos de aparas	3
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNF
Tamanho da rosca	5/8-18 UNF

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar