

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: 1.5/8-12**Dados do pedido**

Número do pedido	130046 1.5/8-12
GTIN	4062406051778
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total L	200 mm
Passos por polegada	12
Ø do furo central	39,3 mm
Ø da rosca	41,275 mm
Quadrado da haste □	24 mm
Profundidade de rosca	103,19 mm
Número de sulcos de aparas	4
Passo de rosca	2,117 mm
Ø haste D _s	32 mm
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UN-LH

Tamanho da rosca	1.5/8-12 UN LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar