

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	GG5274 120
GTIN	4067263136774
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

- **Corindo de zircónio (Za) premium para o máximo rendimento de lixagem.**
- **Robusto tecido misto de algodão e poliéster para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.**
- **Prato de tecido de vidro estável para uma ótima pressão de contacto.**
- **Universalmente adequado para aço e INOX.**
- **Os melhores resultados em retificadoras angulares fracas e de alto desempenho.**

speed - Disposição plana das lamelas para **elevado volume de maquinação** e elevada durabilidade.

Corresponde a 565274.

Utilização:

Chanfradura exata, processamento de arestas e lixamento de superfície.

Descrição técnica

Descrição da forma	plano
Ø do furo	22,23 mm
Índice	100
Ø do disco	115 mm

Granulometria	120
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco abrasivo de lamelas#speed ZA plana Granulometria 120

565274 120