

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | GG5265 80 |
| GTIN | 4067263136804 |
| Classe de artigo | GGN |

Descrição

Modelo:

- Corindo de zircónio (Zr) premium para o máximo rendimento de lixagem.
- Robusto tecido misto de algodão e poliéster para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.
- Prato de tecido de vidro estável para uma ótima pressão de contacto.
- Universalmente adequado para aço e INOX.
- Os melhores resultados em retificadoras angulares fracas e de alto desempenho.

long life - Disposição das lamelas muito densa para **máxima durabilidade**.

Corresponde a 565265.

Utilização:

Trabalhos de retificação, lixamento de superfície, lixamento de desbaste e processamento de arestas.

Descrição técnica

| | |
|---------------|----------|
| Índice | 100 |
| Ø do furo | 22,23 mm |
| Granulometria | 80 |
| Ø do disco | 125 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Descrição da forma | inclinado |
| Abrasivo | Corindo de zircónio (ZA) |
| Abreviatura abrasivo | ZA |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % |
| Atributo do nome do produto | Ø 125 mm |
| otimizado para material | INOX |
| otimizado para material | Aço |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s |
| Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 67 HRC | adequado | | |
| INOX | adequado | | |
| Ti | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| seco | adequado | | |

Acessórios

Disco abrasivo de lamelaslong life ZA cónico
Granulometria 80

565265 80