

**HOLEX****Disco de corte "2 em 1", Ø do disco/número de unidades: 125/100**

## Dados do pedido

Número do pedido	GG5505 125/100
GTIN	4067263137016
Classe de artigo	GGN

## Descrição

**Modelo:****Disco de corte universal para aço e INOX.****Utilização:**

Para cortar à mão em retificadoras angulares elétricas e pneumáticas com uma velocidade máxima de corte  $v_c$  de 80 m/s.

**Especificação:****A60R-BF.** Corresponde a 563505.**Instrução:**

A espessura do disco deve ser de pelo menos 20% da espessura do material a separar.

## Descrição técnica

Ø do disco	125 mm
Largura do disco	1 mm
Descrição da forma	reto
Índice	100

Especificação	A60R-BF
Ø do furo	22,23 mm
n.º máximo de rotações	12200 r,p,m,
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

Disco de corte"2 em 1" Ø do disco 125	563505 125
---------------------------------------	------------