

**Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: NO.6-32****Dados do pedido**

Número do pedido	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	3
Passos por polegada	32
Comprimento total L	56 mm
Profundidade de rosca	8,8 mm
Ø do furo central	2,77 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	3,505 mm
Norma	DIN 371
Quadrado da haste □	3 mm
Passo de rosca	0,794 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D <sub>s</sub>	4 mm
Tipo de rosca	UNC-LH

Tamanho da rosca	6-32 UNC LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar