

**HOLEX****Disco de corte HOLEX Pro EXTRA PEQUENO, Ø do disco/número de unidades: 115/100**

## Dados do pedido

Número do pedido	GG5355 115/100
GTIN	4067263138433
Classe de artigo	GGN

## Descrição

### Modelo:

Estrutura aberta; construção homogénea; retificação com baixa formação de cheiros; tecido de reforço em fibra de vidro para máxima segurança no trabalho na abrasão sem aquecer; Ø do orifício 22,23 mm. O teor de ferro, enxofre e cloro é inferior a 0,1%, razão pela qual é adequado para o processamento de aços inoxidáveis (INOX). Para uso em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido.

- **O grão, o aglomerado, os aditivos ativos de abrasão, assim como o reforço dos discos abrasivos de corte estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de corte e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.**
- **Discos de corte finos (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) são especialmente adequados para cortes rápidos e sem rebarbas com baixa carga térmica. Para retificadoras angulares mais antigas, certificar-se de que a fixação é exata. Os discos de corte a partir de 2,0 mm de espessura do disco apresentam estabilidade lateral, rigidez e vida útil reforçadas.**
- **Formas: Discos de corte retos (forma 41) ou em cotovelo (forma 42).**

Espessura do disco reduzida para um corte rápido com força mínima.  
como 563550.

### Utilização:

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte  $v_c$  máxima de 80 m/s.

### Especificação:

**A60P-BF (como 563550)** para INOX.

**Instrução:**

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar. Utilizar discos de corte INOX com velocidade de corte reduzida.

**Entrega apenas como conjunto de pacotes, não há entregas por separado! Informação da encomenda: 1 conjunto = 1 pacote.**

## Descrição técnica

Forma	41
para espessuras de material	3 - 5 mm
Descrição da forma	reto
Índice	100
Ø do furo	22,23 mm
Ø do disco	115 mm
Especificação	A60P-BF
n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,
Largura do disco	1 mm
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX	adequado
Ti	condicionalmente adequado
GG(G)	condicionalmente adequado
CuZn	condicionalmente adequado
Plástico, GFK	condicionalmente adequado
seco	adequado

## Acessórios

Disco de corte HOLEX ProEXTRA PEQUENO Ø do disco 115

563550 115