

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: NO.3-48**Dados do pedido**

Número do pedido	130046 NO.3-48
GTIN	4062406049973
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades

Tempo de entrega: 91 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø do furo central	2,05 mm
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 371
Comprimento total L	50 mm
Ø haste D _s	2,8 mm
Ø da rosca	2,515 mm
Número de sulcos de aparas	3
Quadrado da haste □	2,1 mm
Passos por polegada	48
Passo de rosca	0,529 mm
Profundidade de rosca	6,29 mm
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de rosca	UNC-LH

Tamanho da rosca	3-48 UNC LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar