

Cabeça de ajuste fino KOMET® M03Speed, Ø Dmín.: 38mm



Dados do pedido

Número do pedido	238370 38
GTIN	4047109081581
Classe de artigo	24I

Descrição

Modelo:

- **Equilíbrio dinâmico na corredeira para velocidades máximas.**
- **Design de sistema modular.**
- **Ajuste fino sem aperto adicional.**
- **Com ligação em ABS® para máxima precisão de troca.**
- **Ajuste grosseiro rápido ao ajustar a ferramenta de torneiar.**
- **Fornecimento de refrigerante interno direcionado à aresta de corte.**
- **Os menores passos de avanço na faixa de μm , dentro do intervalo de ajuste fino de 0,25 – 0,6 mm em \varnothing , dependendo da área de rotação.**
- **Os passos de ajuste fino são de 0,002 mm em \varnothing por traço.**
- **A alta resolução permite configurar e ler facilmente sem nónio.**

Utilização:

Em combinação com corpo de troca n.º 238372.

Instrução:

Suportes de lâminas adicionais, por exemplo, para processamento para trás e com outros ângulos = 15°, 30°, 45°, entre outros, estão disponíveis a curto prazo.

Encomendar ponte de troca, suporte de lâminas e pastilhas de corte reversíveis em separado.

Descrição técnica

Ø do movimento circular D2 usinagem para a frente	Ø-3,2 mm
Suporte de lâminas	238374 38-50
n.º máximo de rotações	31000 r,p,m,

Ajuste preciso no Ø	0,4 mm
Ø mínimo $D_{min.}$	38
Ø da haste ABS® D_s	32
Ponte de troca de ferramentas	238372 38; 50
Ø da área do fuso	38 - 63 mm
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Suporte da aresta de corte KOMET® 90° para
M03SpeedAvançar indicado para tamanho M03 38-50

238374 38-50