

**Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes, sem revestimento,
Tipo: 2.7/8-16****Dados do pedido**

Número do pedido	130050 2.7/8-16
GTIN	4062406052560
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Comprimento total L	160 mm
Número de sulcos de aparas	8
Passo de rosca	1,588 mm
Ø do furo central	71,5 mm
Quadrado da haste □	39 mm
Passos por polegada	16
Número de arestas de corte Z	8
Ø haste D _s	50 mm
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	109,54 mm
Ø da rosca	73,025 mm
Tipo de rosca	UN
Tamanho da rosca	2,7/8-16 UN

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego e de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar