

Ficha de dados



Cabeça de ajuste de precisão KOMET® M03Speed, Ø Dmín.: 62



Dados do pedido

Número do pedido	238370 62
GTIN	4047109081574
Classe de artigo	241

Descrição

Versão:

- **Equilíbrio dinâmico na correia para velocidades máximas.**
- **Design de sistema modular.**
- **Ajuste fino sem aperto adicional.**
- **Com ligação em ABS® para máxima precisão de troca.**
- **Ajuste grosso rápido ao ajustar a ferramenta de tornar.**
- **Fornecimento de refrigerante interno direcionado à aresta de corte.**
- **Os menores passos de avanço na faixa de μm , dentro do intervalo de ajuste fino de 0,25 – 0,6 mm em Ø, dependendo da área de rotação.**
- **Os passos de ajuste fino são de 0,002 mm em Ø por traço.**
- **A alta resolução permite configurar e ler facilmente sem nónio.**

Utilização:

Em combinação com corpo de troca n.º 238372.

Nota:

Suportes de lâminas adicionais, por exemplo, para processamento para trás e com outros ângulos = 15°, 30°, 45°, entre outros, estão disponíveis a curto prazo.

Encomendar ponte de troca, suporte de lâminas e pastilhas de corte reversíveis em separado.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	18500 r,p,m,
Ajuste preciso no Ø	0,6 mm

Ficha de dados

Ø do movimento circular D2 usinagem para a frente	55 mm
Ø mínimo D _{mín.}	62
Ø da haste ABS® D _s	50
Suporte de lâminas	238374 62-82
Ponte de troca de ferramentas	238372 62; 82
Ø da área do fuso	62 - 103 mm
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso