

**Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: NO.3-56****Dados do pedido**

Número do pedido	130046 NO.3-56
GTIN	4062406049966
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades

Tempo de entrega: 91 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	3
Ø haste D <sub>s</sub>	2,8 mm
Comprimento total L	50 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Ø do furo central	2,15 mm
Passos por polegada	56
Profundidade de rosca	6,29 mm
Número de arestas de corte Z	3
Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	2,515 mm
Norma	DIN 371
Passo de rosca	0,454 mm
Tipo de rosca	UNF-LH

Tamanho da rosca	3-56 UNF LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar