

**TNGA 160412, PT600M, âmbito: HART****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 255850 HART   |
| GTIN             | 4960664546381 |
| Classe de artigo | 25F           |

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com **MEGACOAT**.

**Descrição técnica**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Condição de corte                             | contínuo               |
| Chanfragem                                    | S02025                 |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,1 - 0,9 mm           |
| Avanço $f$                                    | 0,1 - 0,25 mm/U        |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 80 - 200 m/min         |
| âmbito  | HART                   |
| Raio do canto                                 | 1,2 mm                 |
| Tipo  | PT600M                 |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte                                 | Cerâmica               |

|  |  |
|--|--|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160412                                |
| Número de trocas/cortes                    | 6  |
| Atributo do nome do produto                | PT600M                                     |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para torneiar |