

Ficha de dados

Garant

Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes, sem revestimento, Tipo: 5-14



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 130050 5-14 |
| GTIN | 4062406053260 |
| Classe de artigo | 10N |

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-----------|
| Material de corte | HSS |
| Número de sulcos de aparas | 12 |
| Profundidade de rosca | 190,5 mm |
| Quadrado da haste □ | 44 mm |
| Ø haste D _s | 56 mm |
| Comprimento total L | 180 mm |
| #Ø do furo roscado | 125,35 mm |
| Passo de rosca | 1,814 mm |
| Ø da rosca | 127 mm |
| Passos por polegada | 14 |
| Número de arestas de corte Z | 12 |
| Tipo de rosca | UNS |
| Tamanho da rosca | 5-14 UNS |

Ficha de dados

| | |
|-----------------------------------|--|
| Revestimento | sem revestimento |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Norma de rosca | ASME B1.1 |
| Classe de tolerância | 1B |
| Classe de tolerância | 2B |
| Classe de tolerância | 2 B +0,05 |
| Classe de tolerância | 2 B +0,10 |
| Classe de tolerância | 2 B +0,20 |
| Classe de tolerância | 3B |
| Forma de corte | C |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 |
| Refrigeração interior | não |
| Utilização com tipo de perfuração | até 1,5xD com furo cego e de passagem |
| Sentido de corte | direita |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Machos de roscar |