



## Dados do pedido

Número do pedido	081421 15
GTIN	2050001894885
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Lanternas de inspeção extremamente robustas em **alumínio maciço** com cabeça de lanterna LED. Pega da bateria, incl. eixo flexível, à prova de salpicos de água. 1× espelho de inspeção INOX 40×65 mm inquebrável, 1× espelho de inspeção Ø 30 mm, ímã anular que pode ser desaparafusado.

## Descrição técnica

Fluxo luminoso	25 lm
Tipo de pilha	LR6
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081559 LR6
Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	560 mm
Ø da cabeça	15 mm
Número de pilhas incluídas	2
Alimentação de energia	A pilhas

Ângulo de radiação	10 grau
Tipo de produto	Lanterna de inspeção

---

## Acessórios

Base magnética	081413
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6
Conjunto de espelhos para lanterna de inspeção LED / lanterna de oficina 2 peças	081427
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha SL760	081560 SL760