

**Garant****Barra de mandril de aço A.. PCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A40T PCLNR/L16
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Calço	259031 35
Desvio central $L_3$	27 mm
Tamanho da placa	16 mm
Alavanca articulada	259015 12
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Conjunto de molas	259044 6
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação $L_2$	38,5 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_5$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Calço Tipo 35	259031 35
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15