



## Dados do pedido

Número do pedido	081421 25
GTIN	2050001694911
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Lanternas de inspeção extremamente robustas em **alumínio maciço** com cabeça de lanterna LED. Pega da bateria, incl. eixo flexível, à prova de salpicos de água. 1× espelho de inspeção INOX 40×65 mm inquebrável.

## Descrição técnica

Tipo de pilha	LR6
Fluxo luminoso	180 lm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081559 LR6
Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	600 mm
Número de pilhas incluídas	2
Ø da cabeça	25 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Ângulo de radiação	100 grau

Tipo de produto

Lanterna de inspeção

**Acessórios**

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha SL760

081560 SL760

Base magnética

081413

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6

081561 LR6

Conjunto de espelhos para lanterna de inspeção LED /  
lanterna de oficina 2 peças

081427