

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, TiN, Tipo: 2.3/8-12****Dados do pedido**

Número do pedido	130056 2.3/8-12
GTIN	4062406055714
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Profundidade de rosca	90,49 mm
Passo de rosca	2,117 mm
Número de arestas de corte Z	6
Ø da rosca	60,325 mm
Ø do furo central	58,3 mm
Passos por polegada	12
Ø haste D _s	50 mm
Óleo de corte	HSS
Quadrado da haste □	39 mm
Comprimento total L	160 mm
Número de sulcos de aparas	6
Tipo de rosca	UN-LH
Tamanho da rosca	2.3/8-12 UN LH

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego e de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca