

CNMG 09T308, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	SM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Aplicação principal	P
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar