

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário vertical em painel perfurado, largura 40G, com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 2000



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 942151 2000 |
| GTIN | 4069515001083 |
| Classe de artigo | 9GI |

Descrição

Versão:

Armários verticais em painel perfurado com divisórias removíveis e portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Com estruturas extraíveis verticais livres, com □ 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix, bem como acessórios para painel perfurado. Os painéis perfurados podem ser ajustados na grelha de 25 mm. Os painéis perfurados são orientados por carris telescópicos. Capacidade de carga por compartimento extensível de 80 kg.

Área útil de ambos os lados por estrutura extensível vertical 2,2 m². **Com proteção individual para cada estrutura extensível.**

Pintura:

Corpo por padrão cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Acessórios adequados, como ganchos e suportes GARANT easyFix, ver grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Ficha de dados

| | |
|---|--------------------------------------|
| Largura | 1000 mm |
| Profundidade em G | 28 |
| Modelo | Armário vertical em painel perfurado |
| Altura | 2000 mm |
| Largura em G | 40 |
| Altura útil da extração vertical | 1692 mm |
| Profundidade útil da extração vertical | 656 mm |
| Profundidade | 700 mm |
| Capacidade de carga da extração vertical | 80 kg |
| Peso | 186 kg |
| Número de extrações verticais | 3 |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1000 kg |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração |
| Ângulo de abertura da porta | 250 grau |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9x9 mm |
| Fechadura de cilindro com pinos | inserto de encaixe modular |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Tipo de produto | Armário vertical |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942151-2000>