

**Pastilha de corte reversível por torneamento CDCT S40104, Tipo: HB7035****Dados do pedido**

Número do pedido	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Classe de artigo	211

**Descrição técnica**

Aplicação secundária	K
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	60 - 150 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Tipo	HB7035
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	SF
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 150 m/min
Aplicação principal	P
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U

Revestimento	TiN
Código ISO da pastilha de corte reversível	CDCT S40104
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar