

**Pastilha de corte reversível por torneamento CDCT S40102, Tipo: HB7035****Dados do pedido**

Número do pedido	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Classe de artigo	211

**Descrição técnica**

Aplicação secundária	K
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 150 m/min
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	60 - 150 m/min
Quebra-aperas	SF
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Tipo	HB7035
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U

Revestimento	TiN
Código ISO da pastilha de corte reversível	CDCT S40102
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar