

Pastilha de corte reversível por torneamento GPCT S50102, Tipo: HB7410**Dados do pedido**

Número do pedido	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Classe de artigo	211

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Quebra-aperas	TIS
Tipo	HB7410
Aplicação principal	Ti
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,2 mm
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Revestimento	TiN
Código ISO da pastilha de corte reversível	GPCT S50102

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear