

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento GPCT S50102****Dados do pedido**

Número do pedido	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Classe de artigo	211

Descrição técnica

Quebra-aparas	VS
#Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 140 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7125-1
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Material de corte	HM
Aplicação principal	M
Revestimento	sem revestimento

Código ISO da pastilha de corte reversível	GPCT S50102
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar