

Pastilha de corte reversível por torneamento GPCT S50102, Tipo: HB7035**Dados do pedido**

Número do pedido	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Classe de artigo	211

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Tipo	HB7035
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 150 m/min
Aplicação secundária	K
Quebra-aperas	SF
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	60 - 150 m/min

Revestimento	TiN
Código ISO da pastilha de corte reversível	GPCT S50102
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar