

**Garant****Macho de rosca para máquina GARANT Vap Tap HSS-E Forma C, vaporizado, M: M27****Dados do pedido**

Número do pedido	135805 M27
GTIN	4069515002356
Classe de artigo	13V

**Descrição****Versão:****Forma C** (corte inicial de 2 – 3 passos).**Forma C** (corte inicial de 2 – 3 passos).**Descrição técnica**

Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	16 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ø da rosca	27 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	20 mm
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	81 mm
Número de arestas de corte Z	4
Passo de rosca	3 mm
#Ø do furo roscado	24 mm
Tipo de rosca	M
Comprimento total L	160 mm
Número de sulcos de aparas	4
Norma	DIN 376

## Ficha de dados

Tamanho da rosca	M27
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Vap Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado	18	N
Alumínio (apara curta)	adequado	13	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	18	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	15	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	15	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	6	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	6	M
CuZn	condicionalmente adequado	15	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

