

Fresa plana 43° Octo, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	213300 50/4
GTIN	4045197702005
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Fresa plana de 43° com até 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível.

Utilização:

A geometria positiva acentuada resulta em superfícies muito boas. Fresa plana de corte suave.

Instrução:

Para poder usar todas as **8 arestas de corte**, a pastilha reversível **deve ser rodada sempre na direção indicada**.

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ máx}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ máx}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm

Ø das lâminas D_c	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	OF.. 050405
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	59 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ângulo de ajuste κ	43 grau
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	43 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219808
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP