

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento RC.T 0602, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Tipo	HU7310-1
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	N
Material de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	RCGT 0602

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Quebra-aparas	AM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear