

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento RC.X 1204, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	N
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU7310-1
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	RCGX 1204

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Quebra-aparas	AM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear