

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CCGT 030101, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

#Raio do canto	0,1 mm
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 300 m/min
Tipo	HB7025-1
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,03 - 0,1 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	SF
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 030101

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear