

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para processamento médio, Tipo: HB7210-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Aplicação principal	K
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	GM
Avanço f	0,3 - 0,7 mm/U
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Tipo	HB7210-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar