

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento TNMA 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 450 m/min
Aplicação principal	K
Material de corte	HM
Avanço $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7210-1
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408

Número de trocas/cortes	6
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar