

CNMG 120416, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,7 - 4 mm
Raio do canto	1,6 mm
Quebra-aperas	MS
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120416
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear