

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMA 080408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	252076 HB7210-1
GTIN	4062406059170
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,3 - 0,7 mm/U
#Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Aplicação principal	K
Material de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7210-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMA 080408

Número de trocas/cortes	6
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear