


**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T308, para processamento médio, Tipo: HB7210-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 450 m/min
Aplicação principal	K
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,25 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	GM
Tipo	HB7210-1
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar