

**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 080408, para processamento médio, Wiper, Tipo: CA025P****Dados do pedido**

Número do pedido	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 420 m/min
#Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	WQ
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte a_p	1 - 3,8 mm
Tipo	CA025P
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Revestimento	CVD

Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar